제품 정보

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●○○○
움직임 소음	●●●●●
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	810 kg
6km/h에서의 적재 용량	675 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1350 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	7.92 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	주물
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	제트 블랙(유사 RAL9005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	250 mm
트레드 폭	80 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	90 mm
차체 너비	80 mm
트레드의 경도(A)	67 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

주문 번호 00801212

제품 도면




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

주문 번호 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH