

## KAPPA LOAD

9652TOP250P63 CL67

EAN 4031582314953

Broj porudžbine 00830410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ○ ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Kappa load                                         |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka |
| Standard                       | EN12533 - Tockovi za teske terete                  |
| Nosivost na 4 km/h             | 1320 kg                                            |
| Nosivost na 6 km/h             | 1100 kg                                            |
| Statički Nosivost              | 2200 kg                                            |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                                             |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                              |
| Sveukupna visina               | 305 mm                                             |
| Ukupna širina                  | 116 mm                                             |
| Ukupna težina                  | 5,583 kg                                           |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid težak           |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo            |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 250 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Materijal       | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško           |
| oblik viljuska  | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj   | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| Boja            | plavo cinkovano                           |
| ofset           | 61 mm                                     |
| okretni radijus | 187,5 mm                                  |
| Otpor okretanju | 375 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 111 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 135 mm            |
| Širina ploče                     | 110 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9652TOP250P63 CL67

EAN 4031582314953  
Broj porudžbine 00830410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

