

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numero d'ordine 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Novatech

Tipo Ruota

Portata a 3 km/h 500 kg

Portata statica 1000 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

RUOTA

Materiale del corpo Non definito

Materiale del battistrada Polipropilene, morbido

Diametro 100 mm

Larghezza battistrada 40 mm

Durezza del Battistrada (A) 92 Shore A

Diametro cuscinetto a sfere 47 mm

Larghezza cuscinetto a sfere 14 mm

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numero d'ordine 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

