

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритация	○ ○ ○ ○ ○
Стойкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	1000 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	120 mm
Загальна ширина	100 mm
Загальна вага	1,8 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	52 mm
Радіус повороту	89 mm
Поворотне з'єднання	178 mm
Діаметр ковпачка	100 mm

КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	75 mm
Протектор	30,5 mm
Ширина тіла	30,5 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Діаметр Болт отвору	Діаметр отвору	16 mm
---------------------	----------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Номер замовлення 00062073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

