

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo de alojamento Roda

Intervalo de temperatura
(mínimo) -20 °CIntervalo de temperatura
(Máximo) 60 °C

Peso geral 8,673 kg

RODA

Material do centro da roda	Moldagem
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Roda com flange
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	75 mm
Diâmetro do furo do eixo	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do Círculo do furo	112 mm
Encaixe do diâmetro do furo	15 mm
Adequado para	atlet

ENCAIXE

Quantidade de furos: parafusos de fixação 4

DESENHOS TÉCNICOS

