

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147

Numero d'ordine 00030456



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	450 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	229 mm
Larghezza complessiva	70 mm
Peso complessivo	1,554 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore battistrada	Grigio ardesia (RAL7015)
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Parafili integrati
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	59 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio bianco (RAL9002)
Disassamento	60 mm
Raggio di piroettamento	160 mm
Ingombro di piroettamento	320 mm
Diametro cuffia superiore	70 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	45 mm
Posizione della filettatura del bullone	19 mm
Numero fori di fissaggio	2
Suggerimento	Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lavabile secondo AK-BWA



Premio di Design IF



Premio Red Dot Design

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W



EAN 4031582300147

Numero d'ordine 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Premio di Design IF



Premio Red Dot Design