

STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	101 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0,141 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Riveté
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Diamètre du dôme	41 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	11 mm

STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

