

## LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                          |
| Type                         | Wielen met Lastafhankelijke rem |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                           |
| Elektrisch geleidend         | Ja                              |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                           |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 61 mm                           |
| Totale breedte               | 55 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,1 kg                          |

## BEHUIZING

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen                                |
| Vork Vorm                  | Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel |
| Zwenklager                 | Kraagpen, draaiend                           |
| Kleur                      | Grafietzwart (RAL9011)                       |
| Offset                     | 20 mm                                        |
| Zwenk radius               | 52 mm                                        |
| Draaicirkel                | 104 mm                                       |
| Diameter koepel            | 38 mm                                        |

## WIEL

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel                   |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis          |
| As                            | Geklinkt                            |
| Loopvlak                      | Grafietzwart (RAL9011)              |
| Wielkleur                     | Grafietzwart (RAL9011)              |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer       |
| Diameter                      | 50 mm                               |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                                |
| Diameter Asgat                | 0 mm                                |
| Naaflengte                    | 0 mm                                |
| Breedte wielkern              | 8 mm                                |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D                          |

## FITTING

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Type bevestiging | Kraagpen met gripring, met kraag |
| Diameter stift   | 11 mm                            |
| Lengte stift     | 20 mm                            |

# LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249

Bestelnummer 00075213  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

