

# ALPHA

3470PVU160P63

EAN 4031582396218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●○○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                               |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора           |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 135 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 270 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                               |
| Общая высота                       | 200 mm                              |
| Общий вес                          | 2,045 kg                            |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полипропилен                                   |
| Материал протектора     | Литая резина, черная                           |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с синтетической Проставка |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Диаметр                 | 160 mm   |
| Ширина Протектор        | 40 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 85 Береговая A                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                  |
| Радиус поворота       | 135 mm                 |
| Поворотное соединение | 270 mm                 |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ALPHA

3470PVU160P63

EAN 4031582396218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

