

## ALPHA

3478PIR125P62

EAN 4031582306491  
Rendelési szám 00003605

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	155 mm
Teljes szélesség	85 mm
Összsúly	0,836 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	37 mm
Test szélessége	37 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Kék passzívált

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	103 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

# ALPHA

3478PIR125P62

EAN 4031582306491  
Rendelési szám 00003605



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

