

# KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Kappa load                            |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga        |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 660 kg                                |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 550 kg                                |
| Capacidad de carga estática   | 1100 kg                               |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                 |
| Altura total                  | 170 mm                                |
| Ancho total                   | 110 mm                                |
| Peso total                    | 5,696 kg                              |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Hierro fundido                   |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido             |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Color Aro                          | Amarillo miel (RAL1005)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 125 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## SOPORTE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material                 | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado                    |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado  |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Color                    | Pasivado azul   |
| Desplazamiento           | 48 mm   |
| Radio de giro            | 112,5 mm  |
| Interferencia de giro    | 225 mm  |
|                          | ✓   |
| Diámetro del domo        | 111 mm  |

# KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 135 mm            |
| Anchura de la placa                        | 110 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

