



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	130 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	145 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	1,07 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	129 mm
Draaicirkel	258 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	22 mm
Lengte Bout	40 mm

LINEA


5947UAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582369168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award