

LUMINA

A525POI040S70 8X15 TFR

EAN 4031582391374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	10 kg
Portata statica	20 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	50 mm
Larghezza complessiva	38 mm
Peso complessivo	0,0235 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	40 mm
Larghezza battistrada	6 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	36 mm
Ingombro di piroettamento	72 mm
Diametro filettatura	8 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno	8 mm
Lunghezza perno	15 mm