

KAPPA

9688FTP250P65

EAN 4031582316322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2040 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1700 kg
Capacité de charge statique	4080 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Poids	18,838 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
	✓

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA

9688FTP250P65

EAN 4031582316322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

