

LUMINA

AA20PJIO50B10-11x22 TFR

EAN 4031582385823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	10 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
---------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	62.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.1 kg