

## GALEA STAINLESS

5085YGC100R05-22X40

EAN 4031582356199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea stainless                      |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                               |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                    |
| Inoxydable                      | ✓                                    |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 139 mm                               |

## ROUE

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, inoxydable          |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                       |
| Diamètre              | 100 mm                                               |
| Largeur du bandage    | 30 mm                                                |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                                           |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                                        |
| Forme de la chape       | Capotée                                          |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 40 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm                                           |

## FIXATION

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm       |
| Longueur de la vis       | 40 mm       |

# GALEA STAINLESS

5085YGC100R05-22X40

EAN 4031582356199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

