

PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,28 kg

PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Número de comanda 00030826
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

