

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693
Номер заказа 00002861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	450 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	158 mm
Общая ширина	62 mm
Общий вес	0,946 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Протектор	Сланцево-серый (аналог RAL7015)
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	91 Береговая A
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D



Награда за
Дизайн iF



Награда Red
Dot Дизайн
Award

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

Номер заказа 00002861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	97,5 mm
Поворотное соединение	195 mm
Диаметр купола	62 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	96 mm
Положение резьбы Болт	19 mm
Количество монтажных отверстий Болт	2
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Моется в соответствии с АК-BWA

Награда за
Дизайн iFНаграда Red
Dot Дизайн
Award

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W


EAN 4031582340693

Номер заказа 00002861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда за
Дизайн iF



Награда Red
Dot Дизайн
Award