

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numer zamówienia 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Duratech silent               |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 250 kg                        |
| Nośność statyczne              | 500 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,304 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                             |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                       |
| Średnica             | 100 mm                               |
| Szerokość Bieżnia    | 36 mm                                |
| Średnica otworu Oś   | 8,4 mm                               |
| Długość piasty       | 45 mm                                |
| Szerokość korpusu    | 36 mm                                |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                           |

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numer zamówienia 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

