

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numer zamówienia 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione
Kolor Koło	Naturalna biel
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżni	36 mm
Średnica otworu Oś	8,4 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	36 mm
Twardość Bieżni (D)	75 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Duratech silent
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	250 kg
Nośność statyczne	500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,304 kg

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numer zamówienia 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

