

## ALPHA

3470UOR080P62 TFR

EAN 4031582390087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                        |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 200 kg                       |
| Statički Nosivost              | 400 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 108 mm                       |
| Ukupna težina                  | 0,706 kg                     |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj        |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 80 mm                    |
| Širina omotac              | 30 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## KUCISTE



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljuska  | siroko              |
| okretni lezaj   | Dve lopte           |
| ofset           | 44,5 mm             |
| okretni radijus | 84,5 mm             |
| Otpor okretanju | 160 mm              |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 105 mm            |
| Širina ploče                     | 80 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm              |

## TEHNIČKI CRTEŽI

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

