

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	53 mm
Rayon d'encombrement	90,5 mm
Diamètre d'encombrement	181 mm
Diamètre du dôme	98 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	98 mm
Poids	1,4 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Numéro de commande 00062071
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

