

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	58 mm
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,91 kg

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

