

GALEA

5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Galea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	139 mm
Largura geral	65 mm
Peso geral	0,45 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Cinza claro (RAL7035)
Offset	40 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	59 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor do Piso	"Traffic grey A" (RAL7042)
Cor da Roda	"Traffic grey A" (RAL7042)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	30 mm
Dureza do Piso (A)	90 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	90 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	50 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	54,4 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	70 mm
Diâmetro do furo da placa	8,2 mm

GALEA

5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792

Número de encomenda 00071787
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

