

# ALPHA

3471PVR200P63

EAN 4031582383799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 205 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 410 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总高         | 240 mm         |
| 总重量        | 2.79 kg        |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 钢板，重型  |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 蓝色钝化   |
| 偏移量  | 55 mm  |
| 转向干涉 | 310 mm |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚丙烯     |
| 胎面材料    | 实心橡胶，黑色 |
| 轴承      | 滚柱轴承    |
| 轴       | 用螺母拧紧   |
| 侧盖      | 无螺纹护罩   |
| 直径      | 200 mm  |
| 胎面宽度    | 50 mm   |
| 胎面硬度（A） | 85 岸 A  |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 105 mm |
| 上板孔长度（最大） | 105 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

