

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Agila stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	69 mm
전체 너비	43 mm
전체 체중	0.182 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
차체 너비	19 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 중형
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	24 mm
회전 반경	49 mm
회전 간섭	98 mm
돔 직경	41 mm

## 피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	60 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최소)	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	48 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968

## 기술 도면

