

# NOVATECH

ITB 250X55-Ø30 HL60

EAN 4031582397970

Numéro de commande 00861407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Corps de roue            | Aluminium             |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé   |
| Roulement                | Alésage avec clavette |
| Couleur de la roue       | Jaune miel (RAL1005)  |
| Pare-fils                | Sans pare-fils        |
| Diamètre                 | 250 mm                |
| Largeur du bandage       | 55 mm                 |
| Diamètre de l'alésage    | 30 mm                 |
| Longueur de moyeu        | 60 mm                 |
| Largeur du corps de roue | 55 mm                 |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A            |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1200 kg                           |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1000 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 2000 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids                           | 1,838 kg                          |

# NOVATECH

ITB 250X55-Ø30 HL60

EAN 4031582397970

Numéro de commande 00861407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

