

## AGILA

2471UAP125P50

EAN 4031582301496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                 |
| Conductiv electric                | Nu                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -25 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 160 mm                                 |
| Lățime totală                     | 60 mm                                  |
| Greutate totală                   | 1,03 kg                                |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 41 mm                |
| Raza de pivotare          | 131 mm               |
| Interferență pivotantă    | 262 mm               |
| Diametru cupolă           | 60 mm                |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 32 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 77 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 67 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 46,5 mm               |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 51,5 mm               |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 56 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 61,5 mm               |
| Diametru orificiu placă             | 8,5 mm                |

# AGILA

2471UAP125P50

EAN 4031582301496

Numărul de comandă 00030256  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

