

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2160 kg
Nosnost 6 km/h	1800 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	3600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	305 mm
Stavební výška	140 mm
Celková hmotnost	15,87 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	zinek-železo (průhledné)
Vyosení	65 mm
Poloměr otáčení	140 mm
Průměr otáčení	390 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	175 mm
Šířka plotny	140 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	140 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Objednací číslo 00863174
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

