

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82,5 mm
Poids	0,5 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (D)	70 Shore D

CHAPE

Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm

FIXATION

Longueur de la platine	73 mm
Largeur de la platine	73 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez calculer la capacité de charge totale de l'application comme le double de la capacité de charge d'une seule roulette lorsque quatre roulettes sont utilisées.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

