

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Parafili	Con parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	70 mm
Asse diametro del foro	17 mm
Lunghezza mozzo	75 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Tipo di cuscinetto	6303
Tipo di tenuta	B
Adatto per	jungheinrich_mic

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	700 kg
Portata statica	1400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	1,004 kg

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

