

## GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea stainless                           |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                    |
| Conducteur d'électricité        | Non                                       |
| Inoxydable                      | Oui                                       |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                     |
| Hauteur                         | 163 mm                                    |
| Poids                           | 0,57 kg                                   |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                                        |
| Forme de la chape       | Capotée                                          |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 40 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm                                           |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                               |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique                  |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                              |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du bandage    | 30 mm                                       |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                                  |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 90 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 60 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 70 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 50 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 55 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 8 mm                  |

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

