

## AGILA

2477YGO100P30-11

EAN 4031582343328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                         |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                                         |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā krāvēsība                   | 160 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 135 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 60 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 0,71 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |
| Kupola diametrs     | 60 mm                  |

## RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano                      |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)      |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                    |
| Diametrs               | 100 mm                                |
| Protektora platums     | 32 mm                                 |
| Korpasa platums        | 32 mm                                 |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves                                            |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm                                                        |
| Ieteikums                | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

# AGILA

2477YGO100P30-11

EAN 4031582343328

Pasūtījuma numurs 00031581  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

