



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	117 mm
Poids	1.81 kg

ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	117 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

