

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea low height                   |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                             |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                              |
| Altura total                  | 103 mm                             |
| Ancho total                   | 73 mm                              |
| Peso total                    | 0,486 kg                           |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 100 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material                 | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento           | 32 mm                            |
| Radio de giro            | 102 mm                           |
| Interferencia de giro    | 204 mm                           |
| Diámetro del domo        | 41 mm                            |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 8 mm                  |



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

