

NOVATECH

ITP 250x55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY


Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	1000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	800 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	2,34 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	55 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	66 mm
Test szélessége	55 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D




NOVATECH

ITP 250x55-Ø20 H166

EAN 403158207054

Rendelési szám 00834555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.