

# AGILA

2470PIO100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582371376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 120 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                             |
| Înălțime totală                   | 138 mm                            |

## ROATĂ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                          | Rulment simplu              |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                       | 100 mm                      |
| Benză de rulare                | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 38 mm                |
| Raza de pivotare       | 88 mm                |
| Interferență pivotantă | 176 mm               |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, rotund                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 19 mm                                                                                |
| Montaj expansiune (maximă) | 21,5 mm                                                                              |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2470PIO100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582371376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

