

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Numéro de commande 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Glide
Type de boîtier	Solution personnalisée
Conducteur électrique	✓
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	33 mm
Largeur totale	50 mm
Poids global	0,065 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme Chape	Droit
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Diamètre du dôme	38 mm
Diamètre du collier	50 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm
Tige Longueur Tige	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Numéro de commande 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

