

GALEA STAINLESS

5081PJC125R05-22X40

EAN 4031582395884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea stainless
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	162 mm
Stavební výška	66 mm
Celková hmotnost	0,693 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	129 mm
Průměr otáčení	258 mm
Poloměr otáčení	59 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	40 mm

GALEA STAINLESS

5081PJC125R05-22X40

EAN 4031582395884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

