

# LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Numero d'ordine 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Lumina                          |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h                    | 40 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Portata statica                     | 80 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 54 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 55 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,141 kg                        |

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica, elettroconduttiva   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale         |
| Asse                        | Rivettato                                |
| Parafili                    | Senza parafili                           |
| Diametro                    | 50 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 10 mm                                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                               |

## SUPPORTO

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materiale                 | Zama / Alluminio           |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato, chiuso |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole            |
| Raggio di piroettamento   | 51 mm                      |
| Ingombro di piroettamento | 102 mm                     |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 8 mm                     |

# LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334  
Numero d'ordine 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

