



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                      |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                                    |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                                    |
| Conducteur d'électricité        | Non                                       |
| Inoxydable                      | Non                                       |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                     |
| Hauteur                         | 240 mm                                    |
| Poids                           | 3,06 kg                                   |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier renforcé                                   |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                                           |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, forte charge         |
| Bandage               | Identique au corps de roue      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du bandage    | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                      |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4681TOP200P63

EAN 4031582452914



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

