

## ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Номер заказа 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	250 kg
Грузоподъемность статическая	500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	155 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	1,071 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	102,5 mm
Поворотное соединение	205 mm
Диаметр купола	75 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Номер заказа 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399  
Номер заказа 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

8470U00125P62-neu

