

# LINEA LIGHT

A920PJI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●○○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea light
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata statica	120 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	75,5 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,145 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	23 mm
Raggio di piroettamento	65 mm
Ingombro di piroettamento	130 mm
Diametro cuffia superiore	30 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF

# LINEA LIGHT



A920PJI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



Premio di  
Design IF