

# NOVATECH

EYU080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	140 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	280 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.3 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	14 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А

Product Drawings

