

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Numéro de commande 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Delta twin
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	111.5 mm
Largeur totale	92 mm
Poids	1.93 kg

CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	73 mm

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	100 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	63 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	78 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	63 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	78 mm
Diamètre des trous de la platine	10.5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Numéro de commande 00800241

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

