

## LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                       | Linea clinic                          |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totálfékkel      |
| Standard                          | hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők    |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Elektromosan vezető               | Nem                                   |
| Rozsdamentes                      | Igen                                  |
| Statikus teherbírás               | 300 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                                 |
| Összsúly                          | 0,95 kg                               |
| Teljes szélesség                  | 71 mm                                 |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

## VÁZ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| A ház anyaga | Poliamid                |
| Villa alakja | Ikerkeres villa         |
| Forgócsapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Ellensúlyoz  | 40 mm                   |
| Körbeforgás  | 205 mm                  |

## KERÉK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                              |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán               |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, rozsdamentes |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                |
| Átmérő                       | 125 mm                                |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                                 |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                            |

## SZERELVÉNY

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió                                           |
| Csavar átmérője   | 32 mm                                                                                |
| Csavar hossza     | 50 mm                                                                                |
| Tippek            | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award  
product  
design  
award