

DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172  
Número de pedido 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, pesada                |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro       |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro                          | Blanco natural                   |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas          |
| Diámetro                           | 85 mm                            |
| Ancho de Banda de rodadura         | 65 mm                            |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                            |
| Longitud del cubo                  | 65 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 65 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                       |
| Tipo de cojinete                   | 6204                             |

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto           | Duratech                       |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 650 kg                         |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 520 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 1300 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                          |
| Peso total                    | 0,539 kg                       |

# DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172

Número de pedido 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

