

TIGE FILETÉE

A520POI035L51- 8

EAN 4031582443974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	39 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0,022 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	35 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	33,5 mm
Diamètre d'encombrement	67 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	6 mm

TIGE FILETÉE

A520POI035L51- 8

EAN 4031582443974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

