

# AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila care                                      |
| Tip                            | Okreni Tocak sa centralnim ,<br>potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja                       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                                          |
| Električni provod              | yes                                             |
| nerdjajuci                     | no                                              |
| Statički Nosivost              | 200 kg                                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                                           |
| Sveukupna visina               | 188 mm                                          |
| Ukupna širina                  | 60 mm                                           |
| Ukupna težina                  | 1.11 kg                                         |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 45 mm                 |
| okretni radijus   | 120 mm                |
| Otpor okretanju   | 240 mm                |
| Prečnik kupole    | 60 mm                 |

## TOCAK

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid električna provodljivost            |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno<br>provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj                     |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)                       |
| stićnici omotaca           | Sa threadguard                               |
| Prečnik                    | 150 mm                                       |
| Širina omotac              | 32 mm                                        |
| Širina tela                | 32 mm                                        |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 91 Šor A                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake<br>profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf                       | 32 mm                                                       |
| Dužina sraf                        | 51 mm                                                       |
| Položaj sraf                       | 7 mm                                                        |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4                                                           |

# AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358209

Broj porudžbine 00063721  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

