

# ZETA REVERSE

468BITP160P63 cv

EAN 4031582398335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○   |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta reverse                                                 |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                                |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                                                       |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 640 kg                                                       |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                                          |
| Roestvrij                    | Nee                                                          |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                                                      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                                                       |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                                        |
| Totale hoogte                | 200 mm                                                       |
| Totale breedte               | 96 mm                                                        |
| Totaal gewicht               | 3,53 kg                                                      |

## BEHUIZING

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager                 | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset                     | 55 mm                                 |
| Zwenk radius               | 161 mm                                |
| Draaicirkel                | 322 mm                                |
| Diameter koepel            | 96 mm                                 |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tread profile                 | convex                        |
| Materiaal wielkern            | Aluminium                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten         |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)          |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 160 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Breedte wielkern              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D                    |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468BITP160P63 cv

EAN 4031582398335

Bestelnummer 00860894  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

